

» HiPath 1800

数字芯 新沟通 «



HiPath 1800 -- 商务通信全能平台，品牌价格值得信赖!

www.siemens.com.cn/sbcs

SIEMENS

HiPath 1800

HiPath 1800 - 商务通信全能平台，品牌价值值得信赖！

西门子在中国市场上鼎力全新推出HiPath 1800数字通信系统，给您带来德国品质的可靠性，完美的技术设计和便捷的可用性。

HiPath 1800是一套功能丰富，便于扩展，价格也能令人轻松接受的通信解决方案，特别适用于中小规模的应用场合，如小型工厂企业、办公室、餐厅、票务中心、诊所、学校、政府机关和保险公司等等。全能发挥，值得信赖！

内置“数字芯”技术，通信更可靠

由于采用了内置的“数字芯”技术，HiPath 1800可以提供比大多数传统的集团电话系统更为稳定和流畅的通话。由精确典雅的德国技术设计而成的HiPath 1800代表了顶级的商务通信质量，采用了先进的数字开关和出众的电源系统，这将使您的重要通话免受杂音和噪音的干扰。

中英文双语界面，通信更便捷

作为一款专为中国市场度身定制的通信解决方案，HiPath 1800及配套的Profiset 1800 数字电话都支持中英文双语界面。内置的CLIP功能可以使您在普通的可显示来电的模拟电话上，就能够看到对方的来电号码。

专业设计、安装，使用简便至极

西门子专业的设计使得该系统的安装和使用都如此方便，您可以在最短的时间内完成通信解决方案的部署，从而把更多的精力投入到核心业务中去。

各类强大功能内置，无需另行购置

HiPath 1800提供了实用而强大的内置功能，使您的通信网络一步到位，免去了另行购置附加功能的不必要开销。

- 自动话务员
- 来电号码显示*
- 5方互动电话会议（内/外线均可）
- 灵活的内线编码方式
- 经济路由设置
- 全面完善的综合计费系统
- 系统管理软件
- 另外，还有众多功能可在您的日常业务运作中发挥巨大作用。

*在当前版本，来电显示功能需要FSK制式的中继线支持



Profiset 1800

高性能

特别为中国用户所设计的Profiset 1800数字电话可为您提供完善的语音服务。

- 液晶显示屏（可中英文显示：共2行，每行8个中文字符）
- 全双工免提功能
- 一系列用户操作快捷键
- 20个带LED指示灯的功能键
- 可用数字话机对系统进行设置和管理



» iManager软件

(超值附送)

《 随时对系统综合管理 》

使用HiPath 1800附带的iManager软件可以方便地对整个系统进行管理。它使用友好的基于窗口图形操作界面，支持中英文双语界面，并能在所有配置了Windows系统的标准PC上运行。iManager包含了三项强大功能：

状态监视系统

对每一条内线和外线进行实时监控，并将其状况清晰地显示出来。

设置管理系统

同使用Profiset 1800数字话机进行设置一样，您也可以通过键盘和鼠标来管理HiPath 1800。当然，这种方式更加直观，也更加简便。

计费管理系统

这部分功能的强大之处在于它可以按照分机、中继、账户、时段等多种方式查询和统计所有打进和打出的电话，并生成话费单据输出到打印机上。



» 技术指标 《

HiPath1800 系统接口

- **中继线**
模拟中继线
- **终端**
Profiset 1800 数字电话
DTMF 制式模拟电话
无绳电话
传真机
- **RS232 接口，与PC连接。**
- **外部音乐源接口**
- **尺寸**
高*宽*深：
368mm*430mm*134mm
- **重量** 5kg
- **颜色** 暖灰
- **电源**
额定输入电压(AC): 220V
额定频率: 50Hz
额定功率: 80W
- **环境/工作条件**
温度: 0~40℃
相对湿度: <85%
- **范围**
HiPath1800与系统话机之间：
最大500m。

功能表（部分功能）

- 账号驻留
- 闹钟
- 自动话务员
- 呼叫计费
- 立即转移
- 无应答转移
- 保留呼叫
- 电话记录
- 代接呼叫
- 遇忙回叫
- 来电显示*
- 账号等级
- 计费等级
- 服务等级
- 电话会议
- 查号分机
- 提机直拨
- 显示语言
- 不同电话铃声
- 免打扰
- 分机号码设置
- 外接音乐源
- 强拆通话
- 功能键
- 群呼
- 热线电话
- 宾馆信息上传
- 值班组(循环/寻线)
- 个人账号
- 强插
- 经济路由
- 限制拨号
- 分机加锁
- 经理/秘书功能
- 监听
- 上/下班时段
- 一键通
- 驻留
- 接驻留
- 代接封锁
- 公共账号
- 自动重拨
- 远程维护
- 影子中继
- 特殊市话号码
- 缩位拨号(分机/系统)
- 时间/日期设置
- 定时器
- 呼叫转接
- 中继分组

*在当前版本，来电显示功能需要FSK制式的中继线支持



	HiPath 1800 配置1	HiPath 1800 配置2	HiPath 1800 配置3
标准配置			
外线/内线	4/16	8/32	8/48
分机板(8路)	1	3	5
中继板(4路)	1	0	0
中继板(8路)	0	1	1
可追加扩展板			
分机板(8路)	4	2	0
中继子卡	1	0	0
最大容量			
外线/内线	8/48	8/48	8/48

西门子 - 您商务通信的合作伙伴

西门子致力于为全球客户提供最先进的创新解决方案。凭借丰富经验及与其他全球技术领导者的战略合作伙伴关系，我们能够为您提供商务解决方案和应用设立全新标准。结合了创新科技和投资保障的解决方案，为您带来增值，并促进业务更高效发展。您的利润和成功永远是我们的最高追求。

西门子数字程控通信系统有限公司 (SBCS)

上海市金桥出口加工区宁桥路931号

邮政编码: 201206

售前咨询热线: +86 21 6101 3602

售后服务支持: +86 21 6101 3311

电子邮件: marketing.sbcs@siemens.com

本资料为西门子数字程控通信系统有限公司版权所有，禁止任何未经授权的复制、印刷和传播。
©2006西门子数字程控通信系统有限公司保留所有权利。
文件编号.: HP1800_BR_V02